

車載トイレ パーティーション！

車載トイレパーティーションのポイント

1 簡単・スピーディーな設営！

約5分※で簡単、素早く設営可能です。

※一般的な作業員を想定した場合

2 快適性・安全性をとことん追求！

安全面に考慮した設計で、安心してご使用いただくことができます。

3 後付け可能な構造を採用！

現在ご使用いただいているハマネツ製車載トイレに加工など不要で簡単に後付け可能です。

クイック&イージー



※写真はイメージです

「快適トイレ」の標準仕様の項目で

⑧入口の目隠しの設置を クリアするオプションです！

快適トイレの標準仕様「2. 快適トイレとして活用するために備える付属品⑧入口の目隠しの設置」を満たすオプションのため、**快適トイレの要件をクリアすることができます！**

さらに、ハマネツの車載トイレパーティーションは、**安全かつ簡単に設営可能です！**

輸送時



パーティーションの設営に必要な部材は軽トラの荷台へコンパクトに収納！

設置時



わかりやすい手順で、どなたでも簡単&スピーディーに設営できます。

車載トイレパーティーション | ハマネツ製車載トイレ専用

仕 様	約W1900×H2420
構 成	フレーム、シート、水タンク ※フレームは車載トイレ本体取付
重 量	35kg (パーティーション15kg、水タンク満水時20kg)

水タンク 10L×2

目隠しメッシュシート



▲注意事項▲


- ・悪天候時には設営を控えてください
- ・設置時、指など挟んだりしないようケガには十分に注意してください
- ・フレームに荷重をかけないでください
- ・強風時（15m/s以上）には使用しないでください
- ・設営した状態で走行しないでください
- ・設営に不備がないか緩みがないか、または運搬前にはしっかり固定しているか確認してください



簡単・スピーディーな設営！

■ 約5分で簡単に設営できます。

設営手順書を参考にどなたでも素早く・簡単に設営を行うことができます。※目隠しシートに簡易取扱説明書付き



設営動画を見る

後付け可能な構造を採用！

■ 特殊な工具・方法は必要ありません。

現在ご使用いただいているハマネツ製車載トイレにも加工など不要で簡単に組付ができます。

プラスドライバーと六角レンチがあれば、組付可能です！

※インパクトドライバーの使用を推奨します



綿密に設計された構造で、快適性・安全性をとことん追求！


■ 設置場所・条件に合わせて対応できます。

出入口は左右の入れ替えが可能。また、軽トラック・1t・2tトラックに積載でき、設置場所に合わせてご使用いただけます。



■ 軽トラ最大積載量を考慮した設計で法令遵守！

軽トラックの最大積載量 350kg を考慮した設計です。



※トイレ使用時 (汚物タンク満タン、洗浄水使用済) 想定

■ 丈夫で安心。プライバシーを守ります！

風逃がしも兼ねたメッシュシートは目隠し効果抜群です。風対策も考慮した安心設計！ (高速道路の工事規則の15m/s 10分間時 工事作業中止に準ずる)



■ 緊急時にも素早く対応可能です。

目隠しのメッシュシートを束ねる事で、突風等の緊急時に対応できます。



株式会社 ハマネツ

<https://www.hamanetsu.co.jp/>



お問い合わせはこちら



地域未来牽引企業